

**Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	259031 35
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Könyökemelő	259015 12
Kés ISO kódja	PCKNR/L 2525M16
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1606..
Szárméret	25 mm
Könyökemelő csavar	259018 11
Rugó készlet	259044 6
Rugós csap készlet	259047 4
Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	75 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő Típus 12	259015 12
Rugó készlet10 darabos Típus 6	259044 6
Rugós csap készlet10 darabos Típus 4	259047 4
Könyökemelő csavar Típus 11	259018 11
Alátétlapka Típus 35	259031 35