

**Garant****Esztergákés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250024 25/09
GTIN	4045197782717
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Rugós csap készlet	259047 3
Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	PCSNR/L 2525M09
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Rugó készlet	259044 5
Fejhossz L <sub>1</sub>	25 mm
Alátétlapka	259031 27
Könyökemelő	259015 9
Könyökemelő csavar	259018 6
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Alátétlapka Típus 27	259031 27
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5