

**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250025 16/09
GTIN	4045197782724
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	100 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Könyökemelő csavar	259018 6
Alátétlapka	259031 27
Rugó készlet	259044 5
Szárméret	16 mm
Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	PCSNR/L 1616H09
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	20 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Könyökemelő	259015 9
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 27	259031 27
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6