

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Könyökemelő	259015 9
Lapkaméret	9 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Alátétlapka	259031 27
Fejhossz L ₁	26 mm
Teljes hossz L	125 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Könyökemelő csavar	259018 6
Kés ISO kódja	PCSNR/L 2020K09
Rugó készlet	259044 5
Szárméret	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 27	259031 27
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5