

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Rugó készlet	259044 5
Könyökemelő csavar	259018 6
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	PCSNR/L 2525M09
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	9 mm
Könyökemelő	259015 9
Teljes hossz L	150 mm
Fejhossz L ₁	25 mm
Rugós csap készlet	259047 3
Alátétlapka	259031 27
Hozzávaló váltólapka	CN.. 09T3..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rugós csap készlet10 darabos Típus 3	259047 3
Könyökemelő csavar Típus 6	259018 6
Könyökemelő Típus 9	259015 9
Rugó készlet10 darabos Típus 5	259044 5
Alátétlapka Típus 27	259031 27