

HOLEX**ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz.,
ET 32, Névleges befogási Ø d: 11 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 309448 11 |
| GTIN | 4045197783165 |
| Árucikk kategória | 32Z |

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Előny:A radiális kompenzáció következtében kisebb **központhibák kiegyenlíthetőek** (a megkövetelt koncentricitás és menet- ill. tűrésminőség érdekében). 0,1 mm axiális kompenzáció.**Felhasználás:**

Menetvágáshoz ill. dörzsárazáshoz maró- és esztergáló központokon.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.****Műszaki leírás**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Névleges befogási Ø d | 11 mm |
| Befogó | ET 32 |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Külső Ø D | 33 mm |

| | |
|---|----------------|
| Teljes hossz L | 42,5 mm |
| Axiális kiegyenlítés | 0,1 mm |
| Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás | 0,5 mm |
| Radiális kompenzáció R dörzsárazás | 0,1 mm |
| Termék fajtája | Befogófej sima |