

**HOLEX****ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz.,  
ET 25, Névleges befogási Ø d: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309447 5
GTIN	4045197783028
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Kivitel:**

Edzett és köszörült.

**Előny:**A radiális kompenzáció következtében kisebb **központhibák kiegyenlíthetőek** (a megkövetelt koncentricitás és menet- ill. tűrésminőség érdekében). 0,1 mm axiális kompenzáció.**Felhasználás:**

Menetvágáshoz ill. dörzsárazáshoz maró- és esztergáló központokon.

**Alkalmazható:**

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

**Figyelem:**Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.****Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	5 mm
Befogó	ET 25
Szabvány	Gyári szabvány
Külső Ø D	26 mm

Teljes hossz L	35 mm
Axiális kiegyenlítés	0,1 mm
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás	0,4 mm
Radiális kompenzáció R dörzsárazás	0,05 mm
Termék fajtája	Befogófej sima