

HOLEX**ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfúráshoz és dörzsárazáshoz.,
ET 16, Névleges befogási Ø d: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309445 3
GTIN	4045197782830
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Előny:

A radiális kompenzáció következtében kisebb **központhibák kiegyenlíthetőek** (a megkövetelt koncentricitás és menet- ill. tőrésminőség érdekében). 0,1 mm axiális kompenzáció.

Felhasználás:

Menetvágáshoz ill. dörzsárazáshoz maró- és esztergáló központokon.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.**

Műszaki leírás

Névleges befogási Ø d	3 mm
Befogó	ET 16
Szabvány	Gyári szabvány
Külső Ø D	17 mm
Teljes hossz L	29 mm

Axiális kiegyenlítés	0,1 mm
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás	0,3 mm
Radiális kompenzáció R dörzsárazás	0,05 mm
Termék fajtája	Befogófej sima