

HOLEX**ET szorítópatron radiális kiegyenlítéssel menetfűrészhöz és dörzsárazáshoz.,
ET 32, Névleges befogási Ø d: 7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	309448 7
GTIN	4045197783127
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült.

Előny:A radiális kompenzáció következtében kisebb **központhibák kiegyenlíthetőek** (a megkövetelt koncentricitás és menet- ill. tűrésminőség érdekében). 0,1 mm axiális kompenzáció.**Felhasználás:**

Menetvágáshoz ill. dörzsárazáshoz maró- és esztergáló központokon.

Alkalmazható:

Minden standard ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:Csak névleges Ø fogható be. **A precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz nem megfelelő.****Műszaki leírás**

Névleges befogási Ø d	7 mm
Befogó	ET 32
Szabvány	Gyári szabvány
Külső Ø D	33 mm

Teljes hossz L	42,5 mm
Axiális kiegyenlítés	0,1 mm
Radiális kompenzáció R menetmegmunkálás	0,5 mm
Radiális kompenzáció R dörzsárazás	0,1 mm
Termék fajtája	Befogófej sima