

**Nagy előtolású maró MFH mini, menettel, Ø D / élek száma Z: 35/6mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221960 35/6 |
| GTIN | 2050001929952 |
| Árucikk kategória | 250 |

Műszaki leírás

| | |
|---|----------------------|
| Felfogó menet M | M16 |
| Vágóél Ø D _c | 35 mm |
| Vágóélek száma Z | 6 |
| Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. |
| Teljes hossz L _{ges} | 40 mm |
| Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø D ₃ | 28 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p max} | 1 mm |
| belső hűtés | igen |
| Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz | 26,3 mm |
| Interpolációs marás Ø D _{min} | 63 mm |
| Ferde bemarási szög α _{max} | 0,65 fok |
| Interpolációs marás Ø D _{max} | 68 mm |
| Szárkivitel | menettel |

| | |
|------------------------|----------------|
| Marási felhasználási | Ferde bemarkás |
| Marási felhasználási | Plunging |
| Marási felhasználási | Körmarás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229713 |
|---------------|--------|