

HEDI**Mobil energia elosztók világítással, Típus: 400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	081141 400
GTIN	
Árucikk kategória	08B

Leírás**Kivitel:**

Mobil konnektor elosztó robusztus, keménygumi erősítésű házzal. 2,5 m H07RN-F 3G2,5 csatlakozó vezeték 250V földelt csatlakozó dugóval. Kimeneti csatlakozóaljzatok önzáró fedelekkkel. Konfiguráció: **4x250V / 16A** kimeneti dugaszoló aljzat önzáró fedelekkkel. Konfiguráció: **2x400V / 16A CEE** kimeneti dugaszoló aljzat önzáró fedelekkkel.

Szélesség: 205 mm

Mélység: 205 mm

Magasság: 217 mm

Fényáram: 2000 lm

Csatlakozó aljzatok száma 250 V: 4

Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A: 2

Műszaki leírás

Szélesség	205 mm
Mélység	205 mm
Csatlakozó aljzatok száma 250 V	4
Magasság	217 mm
Csatlakozó aljzatok száma 400 V/16 A	2
Fényáram	2000 lm

Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Termék fajtája	Energia elosztók