

**Garant****Hi5 nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	10,6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	25 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	1,4 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	36 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka csavar készlet	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	POMX 0704..
belső hűtés	igen
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	92 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Sorozat	Hi5

Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219884