

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h6	32 mm
Váltólapka csavar készlet	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	32 mm
belső hűtés	igen
Maximális fogásmélység a _{p max}	1,4 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 0704..
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Vágóélek száma Z	3
Ø D ₃	17,6 mm
Sorozat	Hi5

Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219884
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2