

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Vágóél Ø D _c	40 mm
Vágóélek száma Z	4
belső hűtés	igen
Ø D ₃	25,6 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 0704..
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Szár Ø D _s h6	32 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,4 mm
Teljes hossz L _{ges}	110 mm
Sorozat	Hi5

Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	Weldon szár
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219884
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP