

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213205 25/2
GTIN	4045197783516
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Ø D ₃	10,6 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka csavar készlet	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Maximális fogásmélység a _{p max}	1,4 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 0704..
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Felfogó menet M	M12
belső hűtés	igen
Ø D ₂	21 mm

Sorozat	Hi5
Szárkivitel	menettel
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219884
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2