

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 32/3mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 213205 32/3 |
| GTIN | 4045197783523 |
| Árucikk kategória | 210 |

Leírás

Kivitel:

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

| | |
|---|-----------------------|
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Váltólapka csavar készlet | 219884 (10IP; 2,2 Nm) |
| Ø D ₁ h ₆ | 17 mm |
| Teljes hossz L _{ges} | 43 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p,max} | 1,4 mm |
| belső hűtés | igen |
| Ø D ₃ | 17,6 mm |
| Vágóél Ø D _c | 32 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Hozzávaló váltólapka | POMX 0704.. |
| Felfogó menet M | M16 |

| | |
|-----------------|-------------|
| Sorozat | Hi5 |
| Szárkivitel | menettel |
| Élek felosztása | egyenlőtlen |
| Szerszámcsere | PowerCard |
| Termék fajtája | Másolómaró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Váltólapka csavar készlet10 darabos | 219884 |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP | 674252 10IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm | 211750 2,2 |