

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, menettel, Ø D / élek száma Z: 40/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

belső hűtés	igen
Vágóélek száma Z	4
Ø D ₂	29 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,4 mm
Ø D ₃	25,6 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 0704..
Teljes hossz L _{ges}	43 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Felfogó menet M	M16

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Sorozat	Hi5
Szárkivitel	menettel
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219884
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP