

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213210 40/4
GTIN	4045197783547
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Ø D ₃	25,6 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 0704..
Maximális fogásmélység a _{p,max}	1,4 mm
Váltólapka csavar készlet	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Vágóélek száma Z	4
Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóél Ø D _c	40 mm

belső hűtés	igen
Sorozat	Hi5
Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet10 darabos	219884