

**Garant****Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>3</sub>	35,6 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	1,4 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 0704..
Vágóélek száma Z	5

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	50 mm
belső hűtés	igen
Sorozat	Hi5
Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219884
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2