

**Garant****Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 52/5mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 213210 52/5   |
| GTIN              | 4045197783561 |
| Árucikk kategória | 210           |

## Leírás

**Kivitel:**

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

|   |             |
|---|-------------|
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>                   | 52 mm       |
| Felfogó furat Ø                           | 22 mm       |
| Vágóélek száma Z                          | 5           |
| Hozzávaló váltólapka                      | POMX 0704.. |
| Teljes hossz L <sub>ges</sub>             | 40 mm       |
| Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub> | 1,4 mm      |
| Ø D <sub>3</sub>                          | 37,6 mm     |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Váltólapka csavar készlet | 219884 (10IP; 2,2 Nm) |
| belső hűtés               | igen                  |
| Sorozat                   | Hi5                   |
| Beállítási szög κ         | 90 fok                |
| Szárkivitel               | furattal              |
| Élek felosztása           | egyenlőtlen           |
| Szerszámcsere             | PowerCard             |
| Termék fajtája            | Másolómaró            |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP | 674252 10IP |
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm   | 211750 2,2  |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                              | 219884      |