

Garant**Hi5 nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213210 63/6
GTIN	4045197783578
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen fogosztásnak köszönhetően.

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 10IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219884 (10IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	48,6 mm
Vágóélek száma Z	6
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Hozzávaló váltólapka	POMX 0704..
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,4 mm
belső hűtés	igen
Sorozat	Hi5
Beállítási szög κ	90 fok
Szárkivitel	furattal
Élek felosztása	egyenlőtlen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219884
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP