



## Bit készlet BiTorsion 30 darabos, gyémántbevonatú



### Rendelési adatok

Rendelés száma	675797
GTIN	4013288179814
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Tartalma:

Bit pengék C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 csatlakozó szár.

#### Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675510 sz. 2 db 1/25 méret; 4 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675530 sz. 2 db 1/25 méret; 4 db 2/25 méret; 1 db 3/25 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: hasonló, mint a 675550 sz. 2 db TX10 méret; 2 db TX15 méret; 3 db TX20 méret; 3 db TX25 méret; 1 db TX30 méret; 1 db TX40 méret

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5 méret

„Rapidaptor” csatlakozó szár: 1 db 675020 sz. 6,3K méret

### Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz

Gyártó jelölése	Bit-Check 30 Diamond 1
Bit hossza	25 mm
Tartalom (db)	30
Termék fajtája	Bit szerszám

## Tartozék

Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675530 2/25
Szár mágnessel / gyorscsatlakozóval Szár hatszög 6,3K	675020 6,3K
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675530 3/25
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675530 1/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675510 3/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675510 2/25
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3BiTorsion, gyémántbevonatú Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675510 1/25