



## Bit készlet működtető szerszámmal és dugókulcs fejekkel 65 darabos, ESD



### Rendelési adatok

Rendelés száma	676175
GTIN	4010995399719
Árucikk kategória	63K

### Leírás

#### Kivitel:

A készlet minden gyakori kis profilméretet tartalmaz 4 mm bitbefogóval. Bit racsní 5° utánfogási szöggel. ESD finomcsavarozó markolat elektronikus alkatrészeken végzett munkához elektrosztatikusan veszélyes területeken.

Gyakorlati tapasztalatok alapján összeállított Kraftform Kompakt® készletek bitekből és meghajtó szerszámból **kézi és gépi működtetéshez. Kraftform** csavarhúzó nyél gyorsváltó befogóval 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 szárral.

#### Tartalma:

Bitek, hossz 28 mm, 4 mm Phillipshez: 1-1 db 000; 00; 0; 1 méret

Bitek, hossz 28 mm, 4 mm, belső hatszöghöz: 1-1 db 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm méret  
1-1 db 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 col méret

Bitek, hossz 28 mm, 4 mm, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20 méret

Bitek, hossz 28 mm, 4 mm, hornyoshoz: 1-1 db 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm méret

Bitek, hossz 28 mm, 4 mm, Pentalobe-hoz: 1-1 db PL1; PL2; PL3; PL4; PL5; PL6 méret

Dugókulcs fejek, külső hatszöghöz: 1-1 db 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm méret  
1-1 db 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 col méret

Adapter: 1 db 1/4 col bit szár – 4 mm belső hatszög

Bit hajtószár: 1 db., C 6,3 és E 6,3 bitekhez; hüvelykujj tárcsával

Hosszabbító 4 mm: 1 db 100 mm

ESD finomcsavarozó markolat 4 mm befogóval: 1 db 110 mm

## Műszaki leírás

Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Pentalobe csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Bit szerszám