

Ansell**Vegyvédelmi kesztyű pár AlphaTec® 58-435, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094757 10
GTIN	10076490470958
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

III. kategóriás védőkesztyűk.

AlphaTec® 58-435. Hordozó nélküli nitril anyagból készült védőkesztyű pamut velúr béléssel. Nagyon rugalmas jó kézügyességgel. A szoros illeszkedés jó elhelyezkedést biztosít a tenyérenél. A nagyteljesítményű nitril bevonat hosszabb viselési időn keresztül is védelmet nyújt szakadás, szúrás, és horzolt sebek ellen. A szárnál lévő verhetetlen akadály megakadályozza, hogy az alkart cseppek ériék, a meghosszabbított szár kiterjeszti a védelmet az alkarig.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

EN 374:2016: A típus (AJKLOPT)

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Sorozat	AlphaTec®
Kesztyű típus	Vegyvédelmi kesztyű

Védelmi kategória	III. kategória
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Védettségi osztály	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	A típus (AJKLOPT)
Vegyszereknek ellenáll	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Anyag	Nitril
Hordozóanyag	Nitril
AQL	0,65
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	380 mm
Vastagság	0,4 mm
Festék	fekete / zöld
Felhasználás	többször használatos
Súly	59 g
Vágásvédelmi kategória	A
Bevonat	Nitril
Termék fajtája	Vegyvédelmi kesztyű