

**Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár ActivArmr 70-765, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094622 11
GTIN	10076490485600
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

Vantage® 70-765. Kevlar® vágás elleni védőkesztyű a tenyérfelületen kiváló minőségű bőrrrel kombinálva. **Megerősített hüvelykujjal** és az ujjak hátoldalán varrással a nagyobb vágásvédelem érdekében. Alkalmas munkadarabok (pl. lemezek) levételéhez hegesztő robotos munkaállomásoknál.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Festék: szürke / zöld

Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, X fokozat
Kesztyű tulajdonságai	Megerősített hüvelykujj hajlat

Adatlap

EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Érintkező hő max.	200 °C
Hordozóanyag	Nylon, akril, Kevlar®
Bevonat változat	nincs bevonat
Festék	szürke / zöld
Felhasználás	többször használatos
Hossz	235 mm
Tartalom	12
Mosás	40 °C színes ruha
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Kötéstechnológia	10G
Vágásvédelmi kategória	D
Súly	88,7 g
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk