

Ansell**Vágásálló és hővédelmi kesztyű pár HyFlex® 11-501, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094625 10
GTIN	10076490492349
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

HyFlex® 11-501. Nitril bevonatú **vágás elleni védőkesztyű** a hővel és fröccsenő olvadékkal szembeni további védelem érdekében. **Nagy mozgásszabadság** az Ansell Intercept Technology™ következtében. **Antisztatikus EN 1149 szerint.**

Szabvány:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	10
Sorozat	HyFlex®
Kesztyű típus	Hővédelmi kesztyűk
Védelmi kategória	III. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Lángálló, X fokozat

Kesztyű tulajdonságai	latexmentes
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Érintkező hő max.	100 °C
Hordozóanyag	Lycra®, Kevlar®
Bevonat	Nitrilhab
Bevonat változat	Tenyérfelület
Festék	türkiz / szürke
Anyag	Nitril
Felhasználás	többször használatos
Hossz	206 mm
Tartalom	12
Mosás	40 °C színes ruha
Felhasználási tartomány	Univerzális
Kötéstechnológia	13G
Vágásvédelmi kategória	D
Szabvány	EN 407
Súly	25,9 g
Termék fajtája	Hővédelmi kesztyűk