

Ansell**Hideg elleni védőkesztyű pár ActivArmr® 97-011, Kesztyűméret: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094823 11
GTIN	76490457242
Árucikk kategória	04P

Leírás**Kivitel:**

ActivArmr® 97-011. Téli kesztyű 3/4 nitril bevonattal a szél, a nedvesség és a hideg hatásai ellen. **Jó fogásbiztonság** az érdes bevonatnak köszönhetően. **Jól szellőző dupla szövettel** és **puha belső béléssel**.

Kivitel reklámszöveg:

ActivArmr® 97-011. Téli kesztyű 3/4 nitril bevonattal a szél, folyadékok és a hideg hatásai ellen.

- **Biztos fogás a tenyérfelületen lévő érdes bevonatnak köszönhetően.**
- **Jó láthatóság a poliészter akrilból készült narancssárga színű hordozóanyagának köszönhetően.**
- **Jól szellőző dupla szövettel és puha belső béléssel.**

Felhasználás:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Felhasználás reklámszöveg:

Szeles, hideg vagy nedves munkakörnyezetben.

Szabvány:

EN 388; EN 511

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Figyelem reklámszöveg:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	11
Sorozat	ActivArmr®
Kesztyű típus	Hideg elleni védőkesztyű
Védelmi kategória	II. kategória
Tartalom	6
Felhasználás	többször használatos
Felhasználási tartomány	Univerzális
Kötéstechnológia	10G
Vágásvédelmi kategória	A
Hossz	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Hordozóanyag	Poliészter akril
Anyag	Nitril
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	3/4 bevonat
Festék	fekete / narancssárga
Súly	72,1 g
Termék fajtája	Hideg elleni védőkesztyű