

**Nedves- és száraz porszívó AERO, Gyártó jelölése: 21-01****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Robusztus és nagy teljesítményű **nedves / száraz porszívó** rugalmas tömlőcsatlakoztatási rendszerrel (MultiFit) professzionális tisztítási feladatok megoldása érdekében. **Leválasztási arány > 99,9%**. Kompakt univerzális porszívó Push & Clean **szűrőtisztító rendszerrel**.

Tartalom:

Inkluzív szívótömlő, hajlított kézi cső, nedves szűrő és kimosható szűrőbetét (PET).

Figyelem:

További biztonsági porszívók minden veszélyességi osztályhoz (egészségre ártalmas vagy robbanásveszélyes porok) külön rendelésre szállíthatóak. (L, M, H osztály).

Műszaki leírás

Kifúvó funkció	igen
Súly	7,5 kg
Levegő térfogatáram	60 l/s
Tartálytérfogat	20 l
Szélesség	385 mm

Szívótömlő hossza	2,5 m
Turbinák száma	1
Magasság	505 mm
Teljesítményfelvétel	1250 W
Hossz	375 mm
Tömlő Ø	32 mm
Gyártó jelölése	AERO 21-01 PC
Leválasztási arány	99,9 %
Vákuum	210 mbar
Kábelhossz	5 m
Működési zajkibocsátás	64 dB(A)
Szűrőtisztítás	Push & Clean rendszer
Szűrőrendszer	PET szűrőbetét
Különlegesség	Kompakt
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Nemesacél hosszabbító cső Gyártó jelölése 8074	078556 8074
Porszívófej, 400 mm széles Gyártó jelölése 3666	078555 3666