

**Talpas derékszög pontosság 2, Szárhossz: 1000X500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	452600 1000X500
GTIN	4045197205865
Árucikk kategória	42F

**Leírás****Kivitel:**

Az élek és a lapos oldalak is köszörültek. Köszörült vizsgálófelületek.

**Felhasználás:**

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

**Pontosság:**

**DIN 875 / 2** – Szögtűrés pl. 100×70 méretnél = 0,030 mm.

Szabvány: DIN 875

Derékszögűség: 0,12 mm

Szárkeresztmetszet: 50×10 mm

**Műszaki leírás**

Derékszögűség	0,12 mm
Szárkeresztmetszet	50×10 mm
Szárhossz	1000×500 mm
Szabvány	DIN 875
Pontosság	2

Termék fajtája

Talpas derékszög

**Szolgáltatások**

Jelölés Lézer feliratozással Típus

018940