

HEDI

Készülék kábeldob, műanyag, 3 db csatlakozóval, Típus: 40N



Rendelési adatok

Rendelés száma	081116 40N
GTIN	4003644000098
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

GS jelöléssel.

Műanyag kábeldob. Kábelvég 3 db törésálló csatlakozóval, teljesen földelt, fröccsenő víznek ellenáll, IP44. 3 db csatlakozó aljzat önzáró fedéllel. Szabadban történő **állandó** használathoz. Megfelel a **BGI 600** (ipari) szabványnak. Fröccsenő víznek ellenáll, IP 44.

Neoprén kábel

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Kábel kategória	H07RN-F
Kábel szerkezete	3G1,5
Kábelhossz	40 m
Kábel anyaga	Neoprén
IP védelem osztály	IP 44

Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett	2. kategória (K2) BGI szerint
Ház anyaga	Műanyag
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Kábeldob