

HEDI

Műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára, Típus: 40B



Rendelési adatok

Rendelés száma	081127 40B
GTIN	
Árucikk kategória	08B

Leírás

Kivitel:

A Hedi® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.

· Túlmelegedés elleni védelem.

Önzáró fedelelkel. **Folyamatos** szabadtéri használathoz. Megfelel a DGUV I 203-005-nek (korábban BGI 600).

PU páncélkábel plusz.

Funkció:

IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Műszaki leírás

Kábel anyaga	Páncélkábel
Kábelhossz	40 m
Kábel szerkezete	3G1,5

IP védettségi osztály	IP 44
Névleges teljesítmény letekerve	3500 (16 A) W
Kábel kategória	H07BQ-F
Ház anyaga	Műanyag
Csatlakozó aljzatok száma	3
Energiaellátás	Vezetékes
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló	igen
Termék fajtája	Kábeldob