

**uvex****Kesztyű pár uvex phynomic C3, Kesztyűméret: 7**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	094477 7
GTIN	4048612043486
Árucikk kategória	04W

## Leírás

### Kivitel:

phynomic C3. Nedvesség lepergető nitrilhab bevonattal és jó szellőzéssel. Élelmiszer tanúsítással, allergiásoknak megfelelő.

**uvex phynomic sorozat.** Különösen könnyű, rugalmas, jól illeszkedő vágás elleni védőkesztyű. Optimálisan alkalmas olyan tevékenységekhez, melyeknél fontos a nagyon finom tapintásérzet. Öko-Tex® Standard 100 és szilikonmentes.

### Szabvány:

EN 388; EN 420

### Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarviksertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

## Műszaki leírás

Kesztyűméret	7
Sorozat	uvex phynomic
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Kesztyű tulajdonságai	Élelmiszer tanúsítás
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X43B
Hordozóanyag	Poliamid, HPPE
Bevonat	Nitrilhab
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	türkiz
Vágásvédelmi kategória	B
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű