

uvex**Kesztyű pár uvex C500 XG, Kesztyűméret: 9**

Rendelési adatok

Rendelés száma	094555 9
GTIN	4048612040065
Árucikk kategória	04W

Leírás

Kivitel:

C500 XG. A szilikonmentes vágás elleni védőkesztyű a **teljes** High-Performance elasztomer **bevonatnak** köszönhetően alkalmas olajos, zsíros és nedves környezetben végzett munkához. Az **olajban is jó fogást** az Xtra-Grip bevonat biztosítja.

uvex 500 sorozat. Megbízható vágás elleni védőkesztyű Bamboo TwinFlex® technológiával bambusz-viszkóz anyagból, HPPE-ből és poliamidból a kellemes viselet és az előremutató klím szabályozás érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	9
Sorozat	uvex C500
Kesztyű típus	Vágás elleni védőkesztyű

Védelmi kategória	II. kategória
Kesztyű tulajdonságai	Szilikonmentes
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Hordozóanyag	Poliamid, HPPE, üveg, bambusz viszkózus anyagok
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Teljes bevonat
Felhasználási tartomány	Heavy Duty
Festék	antracit / lime
Súly	93 g
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	C
Termék fajtája	Vágás elleni védőkesztyű