

Erdi**Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllal, Jobbos, Teljes hossz: 240mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	767020 240
GTIN	4010220019146
Árucikk kategória	73X

Leírás

Kivitel:

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Műszaki leírás

Élek hossza	40 mm
Teljes hossz	240 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Termék fajtája	Olló