



LED-es géplámpa kerek, Típus: 140mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	081435 140
GTIN	4260131235474
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Robusztus LED-es géplámpa **alumínium házzal** és egy szálcsiszolt akril lappal a **homogén 160 fokos megvilágítás érdekében**.

- **Csekély fényvisszaverődés, vakítás- és villogásmentes.**
- **24 V-os tápegységhez vagy 24 Voltos gépvezérléshez csatlakoztatható.**

Forgatható.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Gumibevonatú mágnesek, tápegység.

Műszaki leírás

Fényáram	300 lm
Égő	LED modul
Világítási teljesítmény	3 W

Energiaellátás	Vezetékes
ATEX zóna	Nincs
Teljes hossz	140 mm
Fej Ø	40 mm
IP védeettségi osztály	IP 67
Termék fajtája	Géplámpa