

Erdi**Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal, Jobbos, Teljes hossz: 230mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	767050 230
GTIN	4010220031957
Árucikk kategória	73X

Leírás

Kivitel:

Nemesacél ollófej (min. HRC 61). Kompakt ollófej a fej részben süllyesztett csavarozásával. Kétkomponensű markolat kézkímélő, jó fogású puha betétekkel. Kisebb markolat nyílásszög az optimalizált használat érdekében azonos vágáshossz mellett. Központos záróretesz az egyszerű kezelés érdekében átfogás nélkül (jobb- és balkezeseknek is). **Vágásteljesítmény:** lemezek max. 1,8 mm, rozsdamentes lemezek max. 1,2 mm.

Előny:

Rendkívül robusztus szövet szinteracél betéttel a könnyen járó és kopásálló élek érdekében. Minimális erő kifejtés a markolat csekély nyitásszélessége és a kettős karos áttétel következtében.

Műszaki leírás

Teljes hossz	230 mm
Élek hossza	30 mm
Felhasználás módja	Jobbos
Termék fajtája	Olló