

**Erdi****Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal, balos, Teljes hossz: 230mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	767055 230
GTIN	4010220031964
Árucikk kategória	73X

## Leírás

### Kivitel:

Nemesacél ollófej (min. HRC 61). Kompakt ollófej a fej részben süllyesztett csavarozásával. Kétkomponensű markolat kézkímélő, jó fogású puha betétekkel. Kisebb markolat nyílásszög az optimalizált használat érdekében azonos vágáshossz mellett. Központos záróretesz az egyszerű kezelés érdekében átfogás nélkül (jobb- és balkezeseknek is). **Vágásteljesítmény:** lemezek max. 1,8 mm, rozsdamentes lemezek max. 1,2 mm.

### Előny:

Rendkívül robusztus szövet szinteracél betéttel a könnyen járó és kopásálló élek érdekében. Minimális erő kifejtés a markolat csekély nyitásszélessége és a kettős karos áttétel következtében.

## Műszaki leírás

Teljes hossz	230 mm
Élek hossza	30 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Olló