




Dugókulcs készlet, 1/4; 3/8 col négyszög 48 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	630006
GTIN	4018754260539
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M14 menettel.

Gyújtógyertyákhoz 16 mm.

Hornyos fejű csavarokhoz M1,6 – M5 menettel.

Phillips csavar csavarokhoz M2 – M6 menettel.

Belső hatlapú csavarokhoz M4 – M10 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 8 db 631000 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9 méret

3/8 col 6-szög dugókulcs fejek: 12 db 637200 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret

3/8 col gyertyakulcs fej: 1 db 637310 sz. 16 méret

Bitek Phillips-hez, C 6,3: 3 db 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret

BITS Pozidriv-hoz C 6,3: 1 db 675320 sz. 2/25 méret

BITS hornyoshoz C 6,3: 6 db 675250 sz. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

BITS belső hatszöghöz C 6,3: 5 db 675240 sz. 3; 4; 5; 6; 8 méret

Bittartó fej: 2 db, hasonló mint a 676800 sz. 4/4; 8/4 méret

3/8 col összekötő idom: 1 db 649505 sz. 3 méret

3/8 col keresztmarkolat: 1 db 635700 sz. 165 méret

1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret

1/4 col toldószár: 1 db 632400 sz. 150 méret

3/8 col toldószárok: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret
 1/4 col kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret
 3/8 col kardáncsukló: 1 db 636200 sz. 3/8 méret
 1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret
 3/8 col kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz. 3/8 méret
 Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-22 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-8 mm
Tartalom (db)	48
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	413 mm
Szélesség	230 mm
Magasság	57 mm
QuickRelease-zel	nem
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631000 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631000 4,5
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240

Nyeles hajtósár, 1/4 col Teljes hossz mm	632800
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675310 2/25
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 13 mm	637200 13
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 6 mm	675240 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 19 mm	637200 19
Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675320 2/25
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 15 mm	637200 15
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 17 mm	637200 17
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 8 mm	675250 8
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 4 mm	675250 4
Kardáncsukló, 1/4 col Típus 1/4	633500 1/4
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 6,5 mm	675250 6,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 22 mm	637200 22
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 4 mm	675240 4
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 1/25 mm	675310 1/25
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 3 mm	675250 3
Szűkítő Típus 3	649505 3
Lapos bit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 5,5 mm	675250 5,5
Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637310 16
Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 3/25 mm	675310 3/25
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 14 mm	637200 14
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 11 mm	637200 11

6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 18 mm	637200 18
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 21 mm	637200 21
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637200 16
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 10 mm	637200 10
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 3 mm	675240 3
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 5 mm	675240 5
6-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 12 mm	637200 12
Bit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3Hex-Plus profil Hatszög 8 mm	675240 8
Toldószár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75
T-hajtószár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7