



Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 63 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	630021
GTIN	4018754261130
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M20 menettel.

Belső hatlapú csavarokhoz M4 – M18 menettel.

Külső Torx®-hoz M3 – M14 menettel. Belső Torx® csavarokhoz M2,5 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 9 db 631000 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 méret

1/2 col 6-szög dugókulcs fejek: 10 db 642200 sz. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

1/4 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 5 db 631500 sz. E4; E5; E6; E7; E8 méret

1/2 col dugókulcs fejek Torx®-hoz: 7 db 642700 sz. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24 méret

1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db 631700 sz. 3; 4; 5 méret

1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643200 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret

1/4 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 6 db 631801 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 méret

1/2 col rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 7 db 643650 sz. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

1/4 col keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret

1/2 col keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret

1/4 col toldószárak: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret

1/2 col toldószárak: 2 db 641000 sz. 130; 255 méret

1/4 col kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret

1/2 col kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret
 1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret
 1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret
 Tárolás: ABS műanyag doboz
 Magasság: 82 mm
 Csatlakozó négyszög: 1/2 coll
 Csatlakozó négyszög: 1/4 coll
 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-30 mm
 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-14 mm

Műszaki leírás

Tartalom (db)	63
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-30 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-14 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	481 mm
Szélesség	288 mm
Magasság	82 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Írányváltós kerepes hajtószár, 1/4 col Típus 1/4	632000 1/4
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E8	631500 E8
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642200 24
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX8	631801 TX8

Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E18	642700 E18
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col Típus 1/2	640100 1/2
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642200 30
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643200 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E7	631500 E7
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642200 22
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 3 mm	631700 3
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E4	631500 E4
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX27	643650 TX27
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX55	643650 TX55
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E5	631500 E5
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX20	631801 TX20
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E24	642700 E24
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX45	643650 TX45
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643200 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643200 12
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E20	642700 E20
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642200 16
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642200 21
T-hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 116 mm	633000 116
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX10	631801 TX10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643200 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642200 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642200 17
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2

Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX9	631801 TX9
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631000 4
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643200 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX25	631801 TX25
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642200 19
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX30	643650 TX30
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz rövid Torx® profil TX15	631801 TX15
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11
Kardáncsukló, 1/4 col Típus 1/4	633500 1/4
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 4 mm	631700 4
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz Torx® profil E6	631500 E6
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E10	642700 E10
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 5 mm	631700 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E12	642700 E12
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642200 27
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E14	642700 E14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX40	643650 TX40
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX60	643650 TX60
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642200 13
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632800 150
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX50	643650 TX50
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E16	642700 E16
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8

Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm

632400 50