



Dugókulcs készlet QuickRelease, 1/4 col négyszög 22 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	630291
GTIN	4018754261550
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

QuickRelease – A kerepes hajtószár, a toldószár, a kardáncsukló és a dugókulcs fej **végig fixen egymáshoz kapcsolódó egységet alkotnak.** Ez a biztos kötés gyorsan és egyszerűen, gombnyomásra oldható.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 – M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 – M8 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 631000 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 4 db 631700 sz. 3; 4; 5; 6 méret

T-hajtószár QR: 1 db 633050 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár QR: 1 db 632950 sz. 150 méret

Toldószár QR: 1 db 632545 sz. 150 méret

Kardáncsukló QR: 1 db 633550 sz. 1/4 méret

Racsnis hajtószár QR: 1 db 632355 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 3,5 – 13 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6 mm

Műszaki leírás

Tartalom (db)	22
Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	3,5 – 13 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Hossz	227 mm
Szélesség	131 mm
Magasság	57 mm
QuickRelease-zel	igen
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
Keresztmarkolat, 1/4 col QuickRelease Teljes hossz 116 mm	633050 116
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11
Írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/4 col kioldóval QuickRelease Típus 1/4	632355 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631000 12
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 4 mm	631700 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 3 mm	631700 3
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 6 mm	631700 6

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631000 4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 3,5 mm	631000 3,5
Toldószár, 1/4 col QuickRelease Teljes hossz 150 mm	632545 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631000 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
6-szög rátűzőkulcs, 1/4 col hosszú Hatszög 5 mm	631700 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8
Kardáncsukló 1/4 col QuickRelease Típus 1/4	633550 1/4
Nyeles hajtószár, 1/4 col QuickRelease Teljes hossz 150 mm	632950 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631000 4,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7