




Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 13 darabos, collméretek



Rendelési adatok

Rendelés száma	630561
GTIN	4018754261604
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz menettel 3/8 colig (amerikai méretek).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 9 db 631100 sz.

3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 méret

Toldószárak: 2 db 632400 sz.

50; 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Kulcsnyílás méret	Colos
Profil	6-szög dugókulcs

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	3/16-1/2 coll
Tartalom (db)	13
Hossz	227 mm
Szélesség	131 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Kardáncsukló, 1/4 col Típus 1/4	633500 1/4
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
Toldósár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632400 50