



Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 33 darabos, metrikus / collos



Rendelési adatok

Rendelés száma	630661
GTIN	4018754260645
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M1,6 – M8 menettel.

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz menettel 3/8 colig (amerikai méretek).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 15 db 631000 sz.

3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret

Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 631100 sz.

3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 méret

Keresztmarkolat: 1 db 633000 sz. 116 méret

Nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz. 150 méret

Hosszabbító: 2 db 632400 sz.

50; 150 méret

Flexibilis toldószárak: 1 db 632500 sz. 150 méret

Csuklós hajtószár: 1 db

Kardáncsukló: 1 db 633500 sz. 1/4 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz. 1/4 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus / colos
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	3,2 – 14 mm
Tartalom (db)	33
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	3/16-9/16 coll
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Hossz	322 mm
Szélesség	135 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4,5 mm	631000 4,5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 7 mm	631000 7
Kardáncsukló, 1/4 col Típus 1/4	633500 1/4
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 6 mm	631000 6
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 3,5 mm	631000 3,5
Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 150 mm	632400 150
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 8 mm	631000 8
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 10 mm	631000 10
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 13 mm	631000 13
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5,5 mm	631000 5,5
T-hajtószár, 1/4 col Teljes hossz mm	633000
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 9 mm	631000 9
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 12 mm	631000 12
Nyeles hajtószár, 1/4 col Teljes hossz mm	632800
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 4 mm	631000 4

Toldószár, 1/4 col Teljes hossz 50 mm	632400 50
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 11 mm	631000 11
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 14 mm	631000 14
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 5 mm	631000 5
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col Kulcsnyílás 3,2 mm	631000 3,2