



Dugókulcs készlet Torx® csavarokhoz, 1/4 col négyyszög 21 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	630761
GTIN	4018754261598
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső Torx® csavarokhoz M3 – M8 menettel. Belső Torx® csavarokhoz M2,5– M20 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek Torx®-hoz: 6 db 631500 sz. E4; E5; E6; E7; E8; E10 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 9 db 631801 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Keresztmarkolat: 1 db 633000 sz.

Nyeles hajtószár: 1 db 632800 sz.

Toldószárak: 2 db 632400 sz. 50; 150 méret

Kardáncsukló: 1 db 633500 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 632000 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 57 mm

Csatlakozó négyyszög: 1/4 coll

Műszaki leírás

Tartalom (db)	21
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Hossz	227 mm
Szélesség	131 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs