



Dugókulcs készlet QuickRelease, 3/8 col négyszög 19 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	633991
GTIN	4018754260683
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

QuickRelease készlet törésálló ABS-műanyag dobozban, habbetéttel. A kerepes hajtószár, a toldószár, a kardáncsukló és a dugókulcs fej **végig fixen egymáshoz kapcsolódó egységet alkotnak.** Ez a biztos kötés gyorsan és egyszerűen, gombnyomásra oldható.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 14 db 637000 sz.

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret

T-hajtószár QR: 1 db 635750 sz.

Hosszabbítók QR: 2 db 635645 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló QR: 1 db 636250 sz.

Racsnis hajtószár QR: 1 db 635155 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 57 mm

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-22 mm

Műszaki leírás

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-22 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Profil	12-szög dugókulcs
Tartalom (db)	19
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Hossz	322 mm
Szélesség	134 mm
Magasság	57 mm
QuickRelease-zel	igen
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 19 mm	637000 19
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 22 mm	637000 22
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 13 mm	637000 13
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637000 16
Kardáncsukló 3/8 col QuickRelease Típus 3/8	636250 3/8
Toldószár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 240 mm	635645 240
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 15 mm	637000 15
Keresztmarkolat, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 165 mm	635750 165
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 11 mm	637000 11
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 21 mm	637000 21
Írányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 3/8 col kioldóval QuickRelease Típus	635155
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 9 mm	637000 9
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 17 mm	637000 17
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 10 mm	637000 10
Toldószár, 3/8 col QuickRelease Teljes hossz 75 mm	635645 75

12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 12 mm	637000 12
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 14 mm	637000 14
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 18 mm	637000 18
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 8 mm	637000 8