



Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 44 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	634411
GTIN	4018754261154
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M4 – M14 menettel, 16 és 20,8 mm gyújtógyertyákhoz és belső hatlapú csavarokhoz M4 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 15 db 637000 sz. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret

Dugókulcs fejek extra hosszú, gyújtógyertyákhoz: 2 db 637310 sz. 16; 20,8 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 637600 sz. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret

Csillag- / villáskulcs: 15 db 613500 sz. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret

Keresztmarkolat: 1 db 635700 sz.

Toldószárak: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636200 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 82 mm

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 7-22 mm

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-10 mm

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-10 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	7-22 mm
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Tartalom (db)	44
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	Hatszögkulcs
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	481 mm
Szélesség	288 mm
Magasság	82 mm
Termék fajtája	Dugókulcs