



## Dugókulcs készlet 3/8 col négyszög 33 darabos, metrikus / collos



### Rendelési adatok

Rendelés száma	634711
GTIN	4018754260430
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

#### Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M4 – M14 menettel, csavarokhoz / anyákhoz menettel 9/16 colig (amerikai colmértékek).

#### Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek, 12-szög: 16 db 637000 sz.

7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 méret

Dugókulcs fejek, 12-szög: 12 db 637100 sz. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 méret

Keresztmarkolat: 1 db 635700 sz.

Hosszabbító: 2 db 635400 sz. 75; 240 méret

Kardáncsukló: 1 db 636200 sz.

Kerepes hajtószár: 1 db 635000 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 57 mm

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 7-22 mm

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 1/4-7/8 coll

### Műszaki leírás

12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	7-22 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	1/4-7/8 coll
Kulcsnyílás méret	Metrikus / colos
Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Tartalom (db)	33
Profil	12-szög dugókulcs
Hossz	413 mm
Szélesség	230 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

## Tartozék

12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 18 mm	637000 18
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 3/8 coll	637100 3/8
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 7/16 coll	637100 7/16
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 13 mm	637000 13
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 11/32 coll	637100 11/32
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 9/16 coll	637100 9/16
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 5/16 coll	637100 5/16
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 9 mm	637000 9
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 240 mm	635400 240
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 15 mm	637000 15
Kardáncsukló, 3/8 col Típus 3/8	636200 3/8
T-hajtósár, 3/8 col Teljes hossz 165 mm	635700 165
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 20 mm	637000 20
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 7 mm	637000 7
Toldósár, 3/8 col Teljes hossz 75 mm	635400 75

12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 11 mm	637000 11
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 17 mm	637000 17
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 3/4 coll	637100 3/4
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 5/8 coll	637100 5/8
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 19 mm	637000 19
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 16 mm	637000 16
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 12 mm	637000 12
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col Típus	635000
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 14 mm	637000 14
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 1/2 coll	637100 1/2
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 10 mm	637000 10
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 21 mm	637000 21
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 22 mm	637000 22
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 1/4 coll	637100 1/4
12-szög dugókulcs fej 3/8 col Kulcsnyílás 11/16 coll	637100 11/16
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col Kulcsnyílás 8 mm	637000 8