



Dugókulcs készlet QuickRelease 1/2 col négyszög 22 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	637891
GTIN	4018754260911
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárok DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

QuickRelease készlet törésálló ABS-műanyag dobozban, habbetéttel. A kerepes hajtószár, a toldószár, a kardáncsukló és a dugókulcs fej **végig fixen egymáshoz kapcsolódó egységet alkotnak.** Ez a biztos kötés gyorsan és egyszerűen, gombnyomásra oldható.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 – M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 16 db 642200 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret

1 keresztmarkolat QR: 641350 sz.

3 toldószár QR: 641045 sz. 75; 130; 255 méret

1 kardáncsukló QR: 641650 sz.

1 kerepes hajtószár QR: 640440 sz.

Tárolás: ABS műanyag doboz

Magasság: 64 mm

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-32 mm

Műszaki leírás

Profil	6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	10-32 mm
Tartalom (db)	22
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	454 mm
Szélesség	253 mm
Magasság	64 mm
QuickRelease-zel	igen
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642200 30
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642200 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642200 13
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642200 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642200 11
Finomfogazású kerepes hajtósár, 1/2 col, kioldóval QuickRelease Típus 1/2	640440 1/2
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642200 14
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642200 12
Toldósár, 1/2 col QuickRelease Teljes hossz 75 mm	641045 75
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642200 24
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642200 19
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642200 16
T-hajtósár, 1/2 col QuickRelease Teljes hossz 300 mm	641350 300
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642200 15

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642200 17
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642200 27
Kardáncsukló, 1/2 col QuickRelease Típus 1/2	641650 1/2
Toldószár, 1/2 col QuickRelease Teljes hossz 255 mm	641045 255
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642200 32
Toldószár, 1/2 col QuickRelease Teljes hossz 130 mm	641045 130
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642200 21
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642200 22