



Dugókulcs és villás- / csillagkulcs készlet, 1/2 col négyszög 47 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	638561
GTIN	4018754261178
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M22 menettel. Gyújtógyertyákhoz 16 és 20,8 mm. Belső hatlapú csavarok M5 – M12 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 19 db 642200 sz.

8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret

Dugókulcs fejek gyújtógyertyákhoz: 2 db 642450 sz.

16; 20,8 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 7 db 643200 sz.

4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 3 db 641000 sz.

75; 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret
 Csillag- / villáskulcs: 13 db 613500 sz.
 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 méret
 Tárolás: ABS műanyag doboz
 Magasság: 82 mm
 Csatlakozó négyszög: 1/2 coll
 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-34 mm
 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 4-12 mm

Műszaki leírás

6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	4-12 mm
Tartalom (db)	47
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-34 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	12-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Csomagolás	ABS műanyag doboz
Hossz	481 mm
Szélesség	288 mm
Magasság	82 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 20,8 mm	642450 20,8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 17 mm	613500 17
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613500 11
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 9 mm	642200 9
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613500 13

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 32 mm	642200 32
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 16 mm	613500 16
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 24 mm	613500 24
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642200 27
12-szög gyertyakulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642450 16
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642200 30
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 34 mm	642200 34
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 12 mm	642200 12
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643200 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 22 mm	613500 22
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 15 mm	613500 15
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643200 5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 12 mm	613500 12
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643200 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 19 mm	613500 19
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642200 21
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642200 19
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 14 mm	613500 14
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642200 22
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 11 mm	642200 11
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613500 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 15 mm	642200 15
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643200 6
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642200 16
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 4 mm	643200 4
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642200 18
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 7 mm	643200 7

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642200 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 21 mm	613500 21
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643200 12
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 14 mm	642200 14
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642200 13
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642200 24
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col Típus	640100
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 18 mm	613500 18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642200 17
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 75 mm	641000 75
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642200 10
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2