



Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 39 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	639261
GTIN	4018754261192
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek **DIN 3120 szerint.**

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 – M20 menettel, külső Torx®-hoz M6 – M20 menettel. Belső hatlapú csavarokhoz M6 – M18 menettel, belső Torx®-hoz M4 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 12 db 642200 sz. 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 méret

Dugókulcs fejek Torx®-hoz: 7 db 642700 sz. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24 méret

6-szög rátűzőkulcsok: 6 db 643200 sz. 5; 6; 8; 10; 12; 14 méret

Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 9 db 643650 sz. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret

Keresztmarkolat: 1 db 641300 sz. 300 méret

Toldószárak: 2 db 641000 sz. 130; 255 méret

Kardáncsukló: 1 db 641600 sz. 1/2 méret

Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz. 1/2 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
-------------------	----------

Tartalom (db)	39
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	5-14 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	8-30 mm
Hossz	481 mm
Szélesség	288 mm
Magasság	82 mm
Termék fajtája	Dugókulcs

Tartozék

Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E12	642700 E12
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 30 mm	642200 30
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 5 mm	643200 5
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 16 mm	642200 16
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 130 mm	641000 130
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX55	643650 TX55
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX30	643650 TX30
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E18	642700 E18
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 27 mm	642200 27
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX27	643650 TX27
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E10	642700 E10
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E20	642700 E20
Toldószár, 1/2 col Teljes hossz 255 mm	641000 255
Rátűzőkulcs Torx®-hoz, 1/2 col Torx® profil TX20	643650 TX20

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 13 mm	642200 13
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 10 mm	642200 10
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 8 mm	643200 8
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 8 mm	642200 8
Kardáncsukló, 1/2 col Típus 1/2	641600 1/2
Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col Torx® profil TX45	643650 TX45
Keresztmarkolat, 1/2 col Teljes hossz 300 mm	641300 300
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 19 mm	642200 19
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 12 mm	643200 12
Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col Torx® profil TX25	643650 TX25
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 18 mm	642200 18
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E24	642700 E24
Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col Torx® profil TX50	643650 TX50
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E14	642700 E14
Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col Torx® profil TX40	643650 TX40
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 6 mm	643200 6
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 22 mm	642200 22
Dugókulcs fej, 1/2 col Torx®-hoz Torx® profil E16	642700 E16
Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col Torx® profil TX60	643650 TX60
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 10 mm	643200 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 17 mm	642200 17
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 21 mm	642200 21
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col Kulcsnyílás 24 mm	642200 24
6-szög rátűzőkulcs 1/2 col Hatszög 14 mm	643200 14