



Sokszög rátűzőkulcs készlet, 1/2 col négyszög 8 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	639511
GTIN	4018754261680
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint;
dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.

Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Sokszög / XZN csavarokhoz M6 – M14 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Betétek: 5 db 642800 sz. (rövid)

M6; M8; M10; M12; M14 méret

3 db 642900 sz. (hosszú)

M8; M10; M12 méret

Tárolás: ABS műanyag doboz

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Tartalom (db)	8
Profil	Sokszög rátűzőkulcs
Profil	Dugókulcs TORX® csavarokhoz

Hossz	227 mm
Szélesség	131 mm
Magasság	57 mm
Termék fajtája	Dugókulcs fej

Tartozék

Sokszög rátűzőkulcs, rövid, 1/2 col csavarokhoz M6	642800 M6
Sokszög rátűzőkulcs, rövid, 1/2 col csavarokhoz M14	642800 M14
Sokszög rátűzőkulcs, rövid, 1/2 col csavarokhoz M8	642800 M8
Sokszög rátűzőkulcs, rövid, 1/2 col csavarokhoz M12	642800 M12
Sokszög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú csavarokhoz M8	642900 M8
Sokszög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú csavarokhoz M10	642900 M10
Sokszög rátűzőkulcs, rövid, 1/2 col csavarokhoz M10	642800 M10
Sokszög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú csavarokhoz M12	642900 M12